

## ISO Design alumínium relaxa

A relaxa mozgatása gyöngylánccal történik. A gyöngylánc egy optikailag tetszetős és egyszerű működtetési mód. A relaxát a gyöngylánc segítségével húzzuk fel és engedjük le és ugyanezzel a láncsal is fordítjuk a relaxa lamelláit mindkét irányba.

Kifejezetten függőleges, műanyag ablakokhoz lett kifejlesztve. Lamellázata keskenyebb, sűrűbb, ezáltal jobban fed, (fényzáróbb). ISO DESIGN alumíniumreluxa karnis részében és működési elvében tér el a hagyományos relaxától. Felszerelése az üvegszorítóra történik, ennek köszönhetően közvetlenül az ablaküveg előtt helyezkedik el, belesimul az ablakkeret síkjába.

(Fa ablakra is felszerelhető, alakzat nem készíthető belőle). Feszített változatban is rendelhető. A feszített változat azt a célt szolgálja, hogy az ablak buktatása, nyitása esetén, az alumínium relaxa párhuzamban maradjon a nyílászáróval. A relaxalamella legnagyobb feszítávolsága 250cm, a maximális relaxa felület 3,5 nm. Az erős napsugárzástól hatékonyan védi lakását, irodáját, egyben növeli komfort érzetét, állítható a bejövő fény erőssége és iránya.